

**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis, trumpas, kairin., Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261137 25/16
GTIN	4067263122661
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 7
Bendras ilgis L	110 mm
Laikiklio ISO kodas	SVJCR/L 2525X16
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Atraminė plokštelė	259033 5
Plokštelės dydis	16 mm
Serija	Master Eco

Koto dydis	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte