


Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis su fiksavimo kaiščiu, kairin., Koto / plokštelių dydis L: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272005 25/16
GTIN	4067263122708
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Tiekimo sudėtis:

Su atramine plokštele 1,5°.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
= atraminė plokštelė 1,5°	279819 2
Atraminės plokštelės varžtas	279824 1
Koto dydis	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Spaustukas, varžtas, O žiedas	279835 4
Serija	Master Eco

Plokštelės dydis	16 mm
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte