



Krovinių kėlimo magnetas UL Plus, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 1000kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085995 1000
GTIN	2050000965548
Produktų klasė	08P

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą). Lengvai valdoma valdymo rankena su apsauginiu perjungimo mechanizmo fiksatoriumi. Išankstinis keliamo krovinio patikrinimas apsaugine plokšte garantuoja saugos koeficientą 3:1

Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085992; 085995) arba ploni ir plokšti (Nr 085985).

Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas

maksimalus Ø apvalių medžiagų: 450 mm

maksimalus ilgis plokščių medž.: 1500 mm

minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.: 45 mm

minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.: 75 mm

Matmuo A: 260 mm

B matmuo: 359 mm

Techninis aprašymas

minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	45 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	400 kg
maksimalus ilgis plokščių medž.	1500 mm
Svoris	63 kg
B matmuo	359 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	1000 kg
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	75 mm
Matmuo A	260 mm
Matmuo F	391 mm
Matmuo E	140 mm
Matmuo D	174 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	450 mm
Matmuo C	176 mm
Matmuo G	72 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas