



## Pneumatinis graviravimo brėžiklis, Tipas: P2506



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079710 P2506
GTIN	7322590060701
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Graviravimo brėžiklis su **reguliuojamu našumu** ir puikiu patvarumu. Galima naudoti ir kaip atskėlimo plaktukas.

#### Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova. Su 2,5 m prijungimo žarna su filtru, antgalių įdėklų, kaltu, ruošiniu, dėklų.

#### Atsarginė dalis:

**Rinkiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits):** Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

### Techninis aprašymas

Prijungimo sriegis	NPT
Darbinis triukšmas	79 dB(A)
Ø	18,4 mm
maksimalus oro poreikis	6 l/min
Smūgių dažnis	225 Hz

maksimali vibracija pagal EN	5,1 m/s <sup>2</sup>
Svoris	0,14 kg
Gamintojo pavadinimas	P2506
Ilgis	127 mm
Pneumatinė jungtis	1/8 in
Produkto rūšis	Graviravimo brėžiklis