


**Garant****CNMG 160612, Rūšis: HB7130-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250170 HB7130-2
GTIN	4067263290605
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMG 160612 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2  
Drožlialaužis: VM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

### Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Drožlialaužis	VM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	1,2 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160612
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7130-2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui