

Garant**CNMG 120416, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250162 HB7130-2
GTIN	4067263121381
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120416 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,6 mm
Drožlialaužis	VM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120416
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a _p	0,5 - 4 mm
Kietlydinys	HB7130-2
Pagrindinis naudojimas	M
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui