


Garant**CNMG 09T308, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250052 HB7130-2
GTIN	4067263121374
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 09T308 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mmPastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Danga	padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T308
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,3 - 2,5 mm
Drožlialaužis	VS
Kietlydinys	HB7130-2
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui