


Garant**CNMG 160608, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250168 HB7130-2
GTIN	4067263121398
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160608 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Drožlialaužis	VM
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Kietlydinys	HB7130-2
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui