

Garant**CNMG 160612, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250336 HB7130-2
GTIN	4067263329985
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160612 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VG
Kietlydinys	HB7130-2
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Ašmenys	HM

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui