


Garant**CNMG 160608, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250334 HB7130-2
GTIN	4067263290629
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160608 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	VG
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Kietlydinys	HB7130-2
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm

Ašmenys	HM
Kampo spindulys	1,2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Danga	padengtas
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui