

Garant**CNMG 160616, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250338 HB7130-2
GTIN	4067263290643
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160616 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

Techninis aprašymas

Glотноjo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	1,6 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160616
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Kietlydinys	HB7130-2
Drožlialaužis	VG
Danga	padengtas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui