

Garant**DNMG 110408, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250654 HB7130-2
GTIN	4067263329992
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110408 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VS
Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7130-2
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	padengtas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	VS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110408
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui