

Garant**KNUX 160405R, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251030 HB7130-2
GTIN	4067263330202
Produktų klasė	21G

Aprašymas

KNUX 160405R HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	VM
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Kietlydinys	HB7130-2
Kampo spindulys	1 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160405R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui