

Garant
KNUX 160410L, Rūšis: HB7130-2

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251038 HB7130-2
GTIN	4067263330233
Produktų klasė	21G

Aprašymas

KNUX 160410L HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm

 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

 Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Kietlydinys	HB7130-2
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	VM
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Danga	padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	M

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	1 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160410L
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui