


Garant**SNMG 120404, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251222 HB7130-2
GTIN	4067263330257
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120404 HB7130-2 Kampo spindulys: 0,4 mm
Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Drožlialaužis	VM
Kietlydinys	HB7130-2
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui