

Garant**TNMG 160408, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251434 HB7130-2
GTIN	4067263290834
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TNMG 160408 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Drožialaužis	VS
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Kietlydinys	HB7130-2
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui