

**Garant****WNMG 080408, Rūšis: HB7130-2**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251964 HB7130-2
GTIN	4067263290865
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WNMG 080408 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2  
Drožlialaužis: VS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Kietlydinys	HB7130-2
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Danga	padengtas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui