


**Garant****WNMG 080404, Rūšis: HB7130-2**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252068 HB7130-2
GTIN	4067263290889
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

WNMG 080404 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

## Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7130-2
Drožlialaužis	VM
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Kampo spindulys	0,4 mm
Tolerancija	M
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Danga	padengtas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui