

Garant**WNMG 060408, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251954 HB7130-2
GTIN	4067263290858
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 060408 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 270 m/min

Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	VS
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Kietlydinys	HB7130-2
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 270 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui