

Garant**WNMG 060404, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252062 HB7130-2
GTIN	4067263290872
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Danga	padengtas
Tolerancija	M
Kietlydinys	HB7130-2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060404

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožialaužis	VM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui