

**Garant****DC.T 070202, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260449 HB7130-2
GTIN	4067263290926
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Tolerancija	M
Drožialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB7130-2
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Danga	padengtas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT070202
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui