

**Garant****DC.T 11T302, Rūšis: HB7130-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DC.T 11T302 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2  
Drožlialaužis: VM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Danga	padengtas
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT11T302
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	HB7130-2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui