

Garant**CC. T 09T302, Rūšis: HB7130-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260148 HB7130-2
GTIN	4067263290919
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T302 HB7130-2 Kietlydinys: HB7130-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Drožlialaužis	VM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT09T302
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 240 m/min
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7130-2
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	padengtas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui