



## Aušinimo skysčio mova HighPressure tiesi, Sriegis: M12X1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	319474 M12X1
GTIN	2050002075108
Produktų klasė	33C

### Aprašymas

#### Modelis:

Tikslingam pjovimo briaunos aušinimui ir sutepimui arba drožlių pašalinimui.

**Didelio slėgio antgalis** – ypač esant aukštam slėgiui iki 80 bar. Reguluojama antgalio kampinė padėtis. Tvirtas ir patvarus modelis, pagamintas iš aliuminio.

Tiesus apvalus antgalis, modelis su daug kiaurymių 5 (kiaurymės) × Ø 1 mm.

#### Paskirtis:

Naudojamas statiniams ir varomiems tekinimo laikikliams per srieginę jungtį.

### Techninis aprašymas

Tipas	tiesus
Modelis	Sriegis
Prijungimo sriegis	M12×1
Vamzdelio Ø	1 mm
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Aušinimo skysčio vamzdelis

