


Garant**CNMG 09T308, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250052 HB7140-2
GTIN	4067263290575
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 09T308 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mmPastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	VS
Ašmenys	HM

Kietlydinys	HB7140-2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T308
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Danga	padengtas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui