


**Garant****CNMG 09T304, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250050 HB7140-2
GTIN	4067263290568
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 09T304 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T304
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M

Drožlialaužis	VS
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-2
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui