



Aušinimo skysčio mova HighPressure lenkta 60°, Sriegis: M12X1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319475 M12X1
GTIN	2050002075092
Produktų klasė	33C

Aprašymas

Modelis:

Tikslingam pjovimo briaunos aušinimui ir sutepimui arba drožlių pašalinimui.

Didelio slėgio antgalis – ypač esant aukštam slėgiui iki 80 bar. Reguluojama antgalio kampinė padėtis. Tvirtas ir patvarus modelis, pagamintas iš aliuminio.

60° lenktas antgalis, modelis su daug kiaurymių 7 (kiaurymės) × Ø 1 mm.

Paskirtis:

Naudojamas statiniams ir varomiems tekinimo laikikliams per srieginę jungtį.

Techninis aprašymas

Prijungimo sriegis	M12×1
Modelis	Sriegis
Tipas	lenktos
Vamzdelio Ø	1 mm
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Aušinimo skysčio vamzdelis

