


**Garant****CNMG 120404, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 250058 HB7140-2 |
| GTIN             | 4067263290582   |
| Produktų klasė   | 21G             |

**Aprašymas**

CNMG 120404 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

**Techninis aprašymas**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 4                  |
| Kietlydinys                                   | HB7140-2           |
| Danga   | padengtas          |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | rupusis apdirbimas |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 70 - 230 m/min     |
| Drožlialaužis                                 | VS                 |
| Kampo spindulys                               | 0,4 mm             |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Ašmenys                                | HM                              |
| Pjūvio gylis $a_p$                     | 0,3 - 2,5 mm                    |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120404                     |
| Pjovimo sąlygos                        | dažnai pertraukiamas            |
| Pastūma f                              | 0,15 - 0,5 mm/aps,              |
| Pagrindinis naudojimas                 | M                               |
| Produkto rūšis                         | keičiamosios plokštelės tekimui |