

Garant**CNMG 120412, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250160 HB7140-2
GTIN	4067263314936
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120412 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Drožialaužis	VM
Kietlydinys	HB7140-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui