


Garant**CNMG 120408, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250060 HB7140-2
GTIN	4067263290599
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120408 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mmPastūma f : 0,15 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408

Drožialaužis	VS
Kietlydinys	HB7140-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	padengtas
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui