


Garant
CNMG 120404, Rūšis: HB7140-2


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250156 HB7140-2
GTIN	4067263314912
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120404 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
 Drožlialaužis: VM
 Tolerancija: M
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
 Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancija	M

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	VM
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	HB7140-2
Danga	padengtas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui