

**Garant****CNMG 09T308, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250152 HB7140-2
GTIN	4067263314905
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 09T308 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7140-2
Drožlialaužis	VM
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Danga	padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T308
Pagrindinis naudojimas	M
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui