

Garant**CNMG 120408, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250158 HB7140-2
GTIN	4067263314929
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Danga	padengtas
Kietlydinys	HB7140-2
Pagrindinis naudojimas	M
Tolerancija	M
Ašmenys	HM

Drožialaužis	VM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui