

Garant**CNMG 160608, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250168 HB7140-2
GTIN	4067263314950
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160608 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Kietlydinys	HB7140-2
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui