

Garant**CNMG 160612, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250170 HB7140-2
GTIN	4067263314967
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 160612 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-2
Drožlialaužis	VM
Tolerancija	M

Pagrindinis naudojimas	M
Danga	padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160612
Kampo spindulys	1,2 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui