

Garant**CNMG 120412, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250324 HB7140-2
GTIN	4067263314981
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 120412 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mmPastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 170 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VG
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 170 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Kietlydinys	HB7140-2
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui