

**Garant****CNMG 120416, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250328 HB7140-2
GTIN	4067263314998
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 120416 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 170 m/min**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnis apdirbimas
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,
Danga	padengtas
Kietlydinys	HB7140-2
Kampo spindulys	1,6 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160616
Pagrindinis naudojimas	M

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 170 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	VG
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui