

**Garant****CNMG 160612, Rūšis: HB7140-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250336 HB7140-2
GTIN	4067263315018
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMG 160612 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VG  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 170 m/min

### Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	1,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Pagrindinis naudojimas	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB7140-2
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 170 m/min
Drožlialaužis	VG
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui