

**Garant****CNMG 160608, Rūšis: HB7140-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250334 HB7140-2
GTIN	4067263315001
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMG 160608 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VG  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 170 m/min

### Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 170 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Kietlydinys	HB7140-2

Ašmenys	HM
Drožlialaužis	VG
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui