

**Garant****CNMG 160616, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250338 HB7140-2
GTIN	4067263315025
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 160616 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 170 m/min**Techninis aprašymas**

Danga	padengtas
Pastūma $f$	0,25 - 0,6 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 170 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	VG

Kietlydinys	HB7140-2
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	1,5 - 6 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui