

Garant**DNMG 110404, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110404 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7140-2

Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui