

Garant**DNMG 150608, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250660 HB7140-2
GTIN	4067263315063
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150608 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Kietlydinys	HB7140-2
Drožlialaužis	VS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Danga	padengtas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui