

Garant**DNMG 150604, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250760 HB7140-2
GTIN	4067263315094
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150604 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	M
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM

Drožlialaužis	VM
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-2
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DN. G 150604
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui