

**Garant**
**DNMG 150604, Rūšis: HB7140-2**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250658 HB7140-2
GTIN	4067263315056
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 150604 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2  
 Drožlialaužis: VS  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Danga	padengtas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Kietlydinys	HB7140-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	VS
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui