

**Garant****DNMG 110408, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250754 HB7140-2
GTIN	4067263315087
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 110408 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	HB7140-2
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DN. G 110408
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Drožlialaužis	VM
Tolerancija	M
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui