

**Garant****DNMG 150608, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250762 HB7140-2
GTIN	4067263315100
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 150608 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DN. G 150608
Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM

Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Kietlydinys	HB7140-2
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui