

Garant**DNMG 110408, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250654 HB7140-2
GTIN	4067263315049
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 110408 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VS
Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110408
Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,8 mm

Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui