

**Garant****SNMG 120412, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251226 HB7140-2
GTIN	4067263315179
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 120412 HB7140-2 Kampo spindulys: 1,2 mm  
Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VM  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120412
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Danga	padengtas
Kampo spindulys	1,2 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB7140-2
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui