

Garant**SNMG 120404, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251222 HB7140-2
GTIN	4067263315155
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120404 HB7140-2 Kampo spindulys: 0,4 mm
Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Kietlydinys	HB7140-2
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui