


Garant**DNMG 150612, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250764 HB7140-2
GTIN	4067263315117
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150612 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm
Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Tolerancija	M
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Danga	padengtas
Kietlydinys	HB7140-2
Kampo spindulys	1,2 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui